

# PUMPA e-line E-DRIVE PHF PICOLA 2 230V, 50Hz, 0,58kW in-line automatická vodárna s frekvenčním měničem a permanentními magnety

» Čerpadla a úprava vody » Domácí vodárny



Recyklační poplatek	3,19 Kč bez DPH
Objednací kód	PHFPICOLA2
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">PUMPA</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	ZB00070842

Už žádné starosti s nízkým tlakem vody! Představujeme Vám automatickou domácí vodárnu PUMPA e-line E-DRIVE PHF PICOLA s frekvenčním měničem a motorem s permanentními magnety. Tato domácí vodárna je řešením pro vaše každodenní problémy s nízkým tlakem vody.

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

# PUMPA e-line E-DRIVE PHF PICOLA 2 230V, 50Hz, 0,58kW in-line automatická vodárna s frekvenčním měničem a permanentními magnety

» Čerpadla a úprava vody » Domácí vodárny

## Popis

Použití Pro zvyšování tlaku při čerpání vody z vodovodního řadu. Výhody Stálý tlak vody: Užijte si konstantní tlak vody ve vašem domě. Úspora energie: Díky motoru s permanentním magnetem a inteligentní regulací výkonu výrazně snižuje spotřebu energie. Kompaktní design: Díky své kompaktnosti se vodárna snadno vejde do jakéhokoliv prostoru (rozměry 270 x 94 mm x 88 mm) Nízká hlučnost: Užijte si pohodlí bez rušivého hluku. Naše čerpadlo pracuje při obvyklém provozu s nízkou hladinou hluku, takže vaše domácnost zůstane klidným a tichým místem. Snadné ovládání: Dotykový displej umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání. Odolnost a dlouhá životnost: Povrch z nerezové oceli 304 a odolné konektory zajišťují dlouhou životnost zařízení. Inteligentní řízení: Samokontrola, signalizace poruchy a možnost údržby na dálku prostřednictvím Bluetooth 5.2 a mobilní aplikace poskytují maximální pohodlí a bezpečnost. Balení obsahuje PUMPA e-line E-DRIVE PHF PICOLA Upevňovací spona Upevňovací konzole Vrutky a hmoždinky Šroubení Šroubení se zpětným ventilem Tlaková nádoba

Výrobce	PUMPA
Výtlak [m]	45
Průtok [l/min]	83,3
Výkon [W]	580
Tlak [bar]	Max. 7 bar
Napětí [V]	230

## Soubory ke stažení

[Návod k obsluze \(1.47MB\)](#)

[Katalogový list \(3.57MB\)](#)

[Atest \(91.46kB\)](#)